

Informazione prodotto

25 01 125

Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza per radiotecnici)

DIN ISO 5745

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Punte zigrinate
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Becchi dritti
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	25 01 125
EAN	4003773015932
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	73 g
Dimensioni	125 x 56 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,6 mm
	7,0 mm
Larghezza punta (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	1,8 mm
	27,0 mm
Larghezza testa (W3)	13 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori