



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1820 ESD-Greeproller



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Van gelaste stalen buis. Greep aanschroefbaar. Gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	600
laadvlak breedte (mm)	450
Totale lengte (mm)	860
Totale breedte (mm)	450
Totale hoogte (mm)	875
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	15
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976491820