

## Servierwagen

Traglast 100 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 765 x 520  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
weiß, Räder mit Polyurethan-  
Bereifung



**Artikelnummer: 272169**

### Servierwagen

- Traglast 100 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 765 x 520 mm
- Höhe x Länge x Breite 895 x 765 x 520 mm
- Etage(n) herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Naben mit Schwenklager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie




## Technische Details

Transportgerät    Transportwagen

Etagenausrichtung    gerade

|                       |                    |                     |                           |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Wagentyp              | Servierwagen       | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen              |
| Ladeflächenlänge      | 765 mm             | Bereifung           | Polyurethan               |
| Ladeflächenbreite     | 520 mm             | Rad-Ø               | 100 mm                    |
| Höhe                  | 895 mm             | Radlager            | Schwenklager              |
| Etagen Anzahl         | 2 Stück            | Rad Ausstattung     | 2 Rollen mit Feststellern |
| Traglast              | 100 kg             | Material Gehäuse    | Stahl                     |
| Material Plattform    | Holz               | Schiebebügel        | 2 Stück                   |
| Traglast Etage        | 50 kg              | klappbar            | nein                      |
| Oberfläche Plattform  | melaminbeschichtet | Radanordnung        | rechteckig                |
| Plattform Ausstattung | Abrollrand         | Oberfläche          | pulverbeschichtet         |
| Farbe Etage           | weiß               | Farbe               | weiß                      |
| Etage(n) Ausführung   | herausnehmbar      | Norm                | EN 1757-3 (Feststeller)   |
| Aufbauten             | keine              | Anlieferung         | zerlegt                   |
| Material              | Stahl              | Garantie            | 5 Jahre                   |
| Länge                 | 765 mm             | Gewicht             | 18 kg                     |
| Breite                | 520 mm             |                     |                           |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 219586 |    | Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml            |
| 219597 |  | Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml |
| 222830 |  | Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm                     |