



Abbildung ähnlich

AS-INTERFACE MONTAGEPLATTE K60 FUER KOMPAKTMODULE K60, HUTSCHIENENMONTAGE FUER 2 FLACHKABEL, AS-INTERFACE LEITUNG (GELB) UND AS-INTERFACE LEITUNG 24V (SCHWARZ)

Allgemeine technische Daten:		
Geräteart		Zubehör Digitale E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
Ausführung des Produkts		Montageplatte K60 für Hutschiennenmontage
Hinweis		Für die bisherige Ausführung der Hutschiennenmontageplatte 3RK1901-0CB00 ist der Hutschiennenadapter als Ersatzteil bestellbar: 3RX1660-0B. Für die Ausführung 3RK1901-0CB01 ist dieser Adapter nicht erforderlich.
Hinweis 1		zusätzliche Dichtungen nur dann erforderlich, wenn die Flachleitungen im Modul enden (3RK1 902-0AR00)
Anschlüsse/ Klemmen:		
Anschluss		Durchdringungstechnik für AS-Interface Flachleitung
Anschlusstechnik		Durchdringungstechnik für AS-Interface Flachleitung
Mechanische Daten:		
Befestigungsart		für Hutschiennenmontage
Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur	°C	-25 ... +85
Schutzart		IP67 mit aufgeschraubtem Kompaktmodul K60
Approbationen/ Zertifikate:		



[Bestätigungen](#)

[Konformitätserklärung](#)

[Umweltbestätigung](#)

[ng](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK19010CB01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK19010CB01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK19010CB01&lang=de



letzte Änderung:

15.01.2015