



### Scheren-Gabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
- Sicherheitsdeichsel mit 3-fach Funktion: Heben / Senken / Fahren mit Einhandbedienung
- Stabilisatoren an den Radseiten

#### ■ Ausführung mit Elektrohydraulik

Bestell-Nr. 128-382-J9

- batteriebetriebene Einheit mit Ladegerät
- elektrohydraulischer Pumpensatz 12 V
- Hubmotor 12 V
- Ladegerät 12 V / 10 A mit automatischer Abschaltung



Scheren-Gabelhubwagen Typ SHW E

- Hubbereich: 85-800 mm
- Traglast: 1000 kg
- Gabel L x B: 1165 x 160 mm
- Tragbreite: 540 mm
- Lenkräder Ø x B: 200 x 50 mm, Polyurethan
- Gabelrollen Ø: 80 mm, Polyurethan

#### ■ Ausführung mit hydraulischer Handpumpe

Bestell-Nr. 157-619-J9

Scheren-Gabelhubwagen Typ SHW-M



### Scherenhubwagen mit Fahrwerk

- **standsicher, auch bei angehobener Last verfahrbar**
- **kräftiger Rohrschiebebügel**

- Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastungsventil

#### ■ Traglast: 500 kg

- Gesamtlänge: 1550 mm
- Gesamtbreite: 530 mm

Bestell-Nr. 157-621-J9



#### ■ Traglast: 1000 kg

- Gesamtlänge: 1640 mm
- Gesamtbreite: 690 mm
- zusätzliche Lenkdeichsel

Bestell-Nr. 157-622-J9



### ■ schnell am Arbeitsplatz - und in der optimalen Arbeitshöhe

### Hubtischwagen

- Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion
- pulverbeschichtet in blau (RAL 5007)
- kräftiger Rohrschiebebügel - mit einer Schutzplatte als Durchrutsch-Sicherung

#### ① ■ Traglast: 150 kg

Hubtischwagen mit Einzel-Schere.

Bestell-Nr. 157-623-J9



Mit klappbarem Schiebebügel.

①

#### ② ■ Traglast: 250 kg

#### ③ ■ Traglast: 500 kg

Hubtischwagen mit Einzel-Schere.



### Mobiler Hubtisch

#### ■ Traglast: 900 kg

- Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion mit abgerundeter Plattform
- 4 Teleskopsäulen sorgen für stabilen Halt

- Anheben und Absenken über 2 separate Fußpedale
- Schiebebügel
- pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)
- je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyurethan
- in 2 Größen erhältlich

Feststeller mit absenkbarer Stütze gewährt sicheren Stand. (durch leichten Fußdruck wieder lösbar)



⑥ ⑦



#### ④ ■ Traglast: 300 kg

#### ⑤ ■ Traglast: 500 kg

Hubtischwagen mit Doppel-Schere.

	Hubtischwagen Einzel-Schere			Hubtischwagen Doppel-Schere		Mobiler Hubtisch	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Maße Plattform B x T [mm]	450 x 700	500 x 830	520 x 1010	520 x 1010	520 x 1010	610 x 915	815 x 1220
Traglast gesamt [kg]	150	250	500	300	500	900	900
Hubhöhe max [mm]	755	910	1000	1585	1575	1220	1220
Hubhöhe min [mm]	265	330	435	435	440	760	760
Maße außen B x T [mm]	450 x 950	500 x 1010	520 x 1185	520 x 1260	520 x 1260	610 x 915	815 x 1220
Ø Rad [mm]	100	125	150	150	150	100	100
Bestellnummer	157-623-J9	157-624-J9	157-625-J9	157-628-J9	157-629-J9	180-035-J9	180-036-J9