

# PRODUKTDATENBLATT

## LD45

**TOPLINE** ●●●

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Speziell für Tischsägen und Benzin-Trennschleifer
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD45 ist speziell für den Einsatz auf Tischsägen und Benzin-Trennschleifern entwickelt. Sie überzeugt in hartem Beton mit Zuschlägen bis zu weichen Betonsteinen durch ihre hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Die lasergeschweißte Verbindung sorgt für einen sicheren Einsatz. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD45
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303833
GTIN	4011890095027
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	2,300 kg
Produktabmessung	400 x 11,0 x 3,2 x 25,40
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,2 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	11,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	4800 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	435 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,300 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE