

Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1 x 33 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air

Numéro d'article: 158293



Rollcart Rouleur de bouteilles

Force 100 kg

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 1 x 33 kg de gaz de propane bouteilles
- hauteur x largeur 1200 x 580 mm
- convient pour bouteilles de Ø 320 mm
- avec pelle, avec bord sur 3 côtés
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	260 mm
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	équipement diable	pelle avec bord sur 3 côtés
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	1 x 33 kg de gaz de propane	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	320 mm	hauteur	1200 mm
matériau	acier	largeur	580 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	530 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poignées	oui
matériau de jante	plastique	Poids	11,5 kg
roulement	roulement à billes		