



- Für die Unterverteilung mit einem Fl-Schutzschalter; beinhaltet alle erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis
- Verteilung des Fl-Potentials über 1 N-Sammelschiene 10 x 3 mm; Auftrennung der N-Potentiale für die Isolationswiderstandsmessung über Trennschlitten in der Installationsetagenklemme

Bestückung:

- 10 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm<sup>2</sup> (2203-7641)
- 1 x Installationsetagenklemme; L/L; 4 mm<sup>2</sup> (2203-7642)
- 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2203-7692)
- 3 x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7601)
- 1 x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7604)
- 1 x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; grün-gelb; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7607)
- 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)
- 1 x 1-Leiter-N-Trennklemme; blau; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7714)
- 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7792)
- 1 x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)
- 1 x Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion (2009-305)
- 1 x Sammelschiene; verzinkt; 0,2 m (210-133)
- 1 x Sammelschienenabdeckung; transparent; 0,2 m (777-303)
- 1 x Beschriftungsstreifen; weiß; 0,5 m (2009-110)
- 1 x WMB-Beschriftungskarte; 1 ... 50 (793-5566)
- 1 x WMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 1 x Faserschreiber (210-110)

Artikel beinhaltet

	<a href="#">Art-Nr.: 210-110</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 249-117</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 777-303</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 793-5472</a>	1
Faserschreiber			Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau			Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 7,5 mm dick; blau			WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß		
	<a href="#">Art-Nr.: 793-5566</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2009-110</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2009-305</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 210-133</a>	1
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß			Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß			Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 7,5 mm dick; blau			Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß		
	<a href="#">Art-Nr.: 2203-7642</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2203-7641</a>	10		<a href="#">Art-Nr.: 2203-7692</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2216-7601</a>	3
Installationsetagenklemme; mit Drücker; 2,5 mm <sup>2</sup> ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau			Installationsetagenklemme; mit Drücker; 2,5 mm <sup>2</sup> ; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau			Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange			2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; mit Drücker; 16 mm <sup>2</sup> ; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; grau		

## Artikel beinhaltet

	<a href="#">Art-Nr.: 2216-7604</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2216-7607</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2216-7692</a>	1		<a href="#">Art-Nr.: 2216-7792</a>	1
	2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; mit Dräcker; 16 mm <sup>2</sup> ; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; blau			2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Dräcker; 16 mm <sup>2</sup> ; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb			Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange			Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange	
	<a href="#">Art-Nr.: 2216-7714</a>	1									
	1-Leiter-N-Trennklemme; 16 mm <sup>2</sup> ; mit Dräcker; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; blau										

## Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Brandlast	6,531 MJ
Gewicht	473,3 g

## Kaufmännische Daten

ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966339536
Zolltarifnummer	85371098990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Downloads

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product Compliance 821-107



## Dokumentation

## Weitere Informationen

## Technischer Anhang

pdf  
2149.67 KB

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: [www.wago.com](https://www.wago.com)