

ANT-915-IPW1-RPS

✓ AKTIV

Interne TE-Nummer ANT-915-IPW1-RPS

Baton/Stick Antenna, Single Band, LPWAN / LoRaWAN, External Mount, Stud/Screw/Lug Mount, RP-SMA, Omnidirectional, Single Port, 0 < 3 dBi Peak Gain

[Auf TE.com ansehen>](#)



Antennen



Kommunikationsprotokoll: **LoRaWAN, LPWAN, Wi-Fi**

Befestigungsposition: **Extern**

Montagetyp: **Flachstecker-/Schrauben-/Steckerbefestigung**

Frequenzkategorie: **902 – 930**

Antennentyp: **Stab/Hebel**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Antennenanschluss	RP-SMA
Antennen-Produkttyp	Antenne

Konfigurationsmerkmale

Befestigungsposition	Extern
Antennentyp	Stab/Hebel
Bandtyp	Einzelband
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss

Signalmerkmale

Frequenzkategorie	902 – 930
Höchstgewinn	0 < 3 dBi

Montage und Anschlusstechnik

Montagetyp	Flachstecker-/Schrauben-/Steckerbefestigung
------------	---

Betrieb/Anwendung

Direktionalität	Omnidirektional
-----------------	-----------------

Industriestandards

Kommunikationsprotokoll	LoRaWAN, LPWAN, Wi-Fi
Primäre Anwendung	LoRaWAN, LPWAN

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant with Exemptions
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Not Yet Reviewed
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	未针对中国 RoHS 符合性进行审核 Not reviewed for China RoHS compliance
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	<p>Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (3.34% in Component Part)</p> <p><small>Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.</small></p>
Halogengehalt	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Not reviewed for solder process capability

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezuglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urturts vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile






TE Teilenr.: L9000251-01
RP-SMA Jack 50 Ohm .062 PCB Edge Mount

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:1SNG601011R0000
EP-SG-M12-GR-D



TE Teilenr.:ANT-916-OC-LG-SMA
Antenna Whip Coil 916MHz Swivel SMA



TE Teilenr.:ANT-W63-SPNF1
Antenna WiFi6/6E Dome N Jack



TE Teilenr.:2-32561-1
PIDG SPDFLG 22-16COMM22-18MIL6



TE Teilenr.:5-104363-2
03 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE Teilenr.:5-534206-4
08 MODII VRT DR CE 100/115



TE Teilenr.:1437284-9
MERTEC FTERM AU 13002630101



TE Teilenr.:5787253-1
MDI REC ASS'Y ,6P



TE Teilenr.:5787531-1
MDI HEADER ASSEMBLY,6P



TE Teilenr.:1-6609987-4
15SRB8-W=F8220D

Dokumente

Produktzeichnungen

[Antenna Whip IP67 915MHz LPWA Swivel RPS](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_ANT-915-IPW1-RPS_A1.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_ANT-915-IPW1-RPS_A1.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[915 MHz LPWA Weatherproof Antenna](#)

Englisch