

# DATENBLATT

Erstellungsdatum 07.06.2018

Seite 1 von 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany  
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  WÜNSCHE  
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:  
**MÜLLER  
LICHT Startlicht**

## Artikel Typ

27700029 Müller-Licht  
LED-Unterbauleuchte

Modell: Alio Push incl. remote control



Form: LED Batterieleuchte  
Marke: Müller-Licht  
Maße mm: 78x36  
Netto g.: 50  
Gehäusematerial: ABS weiss  
Cover-Material: PC  
Frostung:  
LED/Wendel: 2835SMD  
LED-Anzahl: 3  
Brennlage:  
Leuchtstoff:  
Rohr:  
Sockel:  
Sockelmaterial:  
CE  
GS  
FFU  
VDE  
UL  
RCM  
EAC  
GOST-R  
unterliegt ElektroG: ja  
Zolltarifnr.: 9405403990

## Verpackung

Blister, Inhalt: 3  
Barcode: 4018412345721  
Tray:  
Barcode 1:  
Barcode 2:  
Shrink:  
Barcode:  
Innenkarton: 4 VE  
Barcode 1: 4004894345731  
Barcode 2: 0194018412345724300004  
Transportkarton: 24 VE  
Barcode 1: 4004894345748  
Barcode 2: 0194018412345724300024

## Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C - 40°C  
stoßfest:  
Beam:  
Austausch nur stromlos: nein  
feuchtigkeitsempfindlich:  
freibrennender Betrieb: nein  
nicht in Reflektoren verwenden:  
Belüftung erforderlich:  
Kabelart:  
Kabellänge cm  
Kabelmantel:  
Anschlußtyp:  
IP-Klasse/Schutzart: 20/ III  
Einbaumaß cm:  
verw. Vorschaltgerät:

## Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 4,5  
Nominelle Leistungsaufnahme (W): 0,06  
Bemessungsleistung-Aufn. (W): 0,06  
Nominelle Lebensdauer (h):  
Bemessungslebensdauer (h): 0  
Nominelle Netzfrequenz (Hz):  
Nominelle Stromstärke (mA): 60  
Stromart:  
Sicherung (Typ):  
Sicherung (Anzahl):  
Energieeffizienzklasse:  
Elektr. Leistungsfaktor >= 1,00  
Elektr. Verschiebungsfaktor >= 1,00  
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h):  
Zündzeit (Sek.) <  
Schaltzyklen bis Ausfall >  
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <=  
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <=  
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <=  
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <=  
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <=  
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <=  
Lebensdauerfaktor 2000h VG  
Lebensdauerfaktor 4000h VG  
Lebensdauerfaktor 6000h  
Lebensdauerfaktor 8000h VG  
Lebensdauerfaktor 2000h EVG  
Lebensdauerfaktor 4000h EVG  
Lebensdauerfaktor 8000h EVG  
Lebensdauerfaktor 16000h EVG  
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <=  
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W) <=  
Leerlaufleistung Netzteil (W) <=  
dimmbar: nein  
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)

## Batterie

enthalten: Ja  
Anzahl: 9  
Typ: AA  
Typengruppe: Batterie

## Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 25  
Bemessungslichtstrom (lm): 25  
Nominelle Lichtstärke (cd): 35.000  
Bemessungslichtstärke (cd): 35.000  
Nomineller Halbwertswinkel (°):  
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):  
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W): 416,7  
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):  
Farbtemperatur (Kelvin): F3.000  
Lichtfarbe: warmwhite  
Farbwiedergabeindex (Ra) >  
Farbkonsistenz initial <  
Farbkonsistenz 25%(6000h) <  
Farbkonsistenz 25%(6000h) <  
Lichtstrom äq. AGL (W):  
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.):  
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >=  
Lampenlichtstromerhalt 4000h BLD >=  
Lampenlichtstromerhalt NLD >=  
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >=  
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >=  
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >=  
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >=  
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >=  
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >=  
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >=  
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >=  
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >=  
Photometrische Codierung: 8 30 / 6 0 0  
Alterungszeit (h):

## Umwteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) < 0  
Amalgamtechnik:  
UV-Stop:  
UVA+UVB Emission (mW/klm) < 0,000  
UVC-Emission (mW/klm) < 0,000

Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nur über das Wertstoffrecycling. Eine Sammelstelle in Ihrer Nähe erfahren Sie durch Ihren regionalen Entsorger oder unter: mueller-licht.de/recycle



## Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer  
BLD - Bemessungslebensdauer  
VG - Vorschaltgerät  
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät