


 **TEGERA® 432**


Entdecke mehr

WEISSE FARBE ZUR LEICHTEREN ERKENNUNG VON SCHMUTZ

Schnittschutzhandschuh (Klasse B) in Weiß zur leichteren Erkennung von Schmutz, geeignet für vielseitige Tätigkeiten. Kombination von hohem Komfort, Flexibilität und mittlerem Schnittschutz durch Design und CRF® Technologie. Atmungsaktiver Handrücken und PU-beschichtete Handfläche mit glatter Oberfläche, die guten Grip auf trockenen bis leicht feuchten Oberflächen bietet.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff
- Bequem



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, installationsarbeiten, lagerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 13 gg, CRF[®]-Technologie, HPPE, Nylon, Spandex

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 6.5 N


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Elasthan, Nylon

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT



EN ISO 21420:2020



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	432-5	7340118329857
6	432-6	7340118320403
7	432-7	7340118320410
8	432-8	7340118320427
9	432-9	7340118320434
10	432-10	7340118320380
11	432-11	7340118320397

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com