

VAR poubelle cendrier

hauteur x diamètre 700 x 320 mm,
corps en acier galvanisé avec
 finition peinture époxy antichocs et
 antirayures argent

Numéro d'article: 954033



VAR Cendrier poubelle

poubelle cendrier



- hauteur x diamètre 700 x 320 mm
- corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures argent
- bac à cendres en aluminium
- avec 2 ouverture(s) d'introduction
- sans toit de protection
- volume de livraison : étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
- 3 années de garantie

Détails techniques





équipement d'élimination	poubelle cendrier	Matériau corps	acier
lieu d'utilisation	extérieur	surface de corps	galvanisé // finition peinture époxy
installation	tablette	couleur du corps	argent
hauteur	700 mm	modèle de poubelle	2 ouvertures d'introduction

diamètre	320 mm	roulant	non
nombre d'ouvertures d'introduction	2 pièce	forme	rond
couvercle	non	exécution couleur	argent
Auvent de protection	non	volume de livraison	étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
réservoir intérieur	non	garantie	3 années
Matériau bac à cendres	aluminium	Poids	8 kg

Accessoires

772182		Sable quartzé, pour cendrier rempli de sable
905854		Seau intérieur, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois