

## Datenblatt

# PEANUT I



### ALLGEMEIN

Art.Nr.:	HSG-021-1,8-3	E-Class-Nummer:	40-02-01-03
EAN:	4030281181934	Zolltarifnummer:	84798997
Norm:	DIN 19427:2017 EN 360:2002 GS-PS-12:2019 RFU PPE- R/11.060:2018 RFU PPE- R/11.085:2018		

## Datenblatt

### PEANUT I

Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 ST Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen.

#### MERKMALE

Absturzindikator

Kantengeeignet

Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Zulässiges Gewicht: 135 KG

Patent

Temperaturbereich: von 45 °C bis -35 °C

Tragmittel: BAND

Anwendungsbereich:

Fassaden- / Fensterreinigung,

Hubarbeitsbühnen, Kanal / Schacht / Behälter

#### MAßE

Größe: 1,8m

Gewicht: 1,83 kg

## HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ST

---

Karabiner Gurtseite: KOBRA TRI

---

## MATERIAL

Material:

Polyester, Polyamid, Stahl

---