

## Formspanner

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse und Spannring Vergütungsstahl 1.0503.

Aufnahmeholzen Vergütungsstahl 1.7220.

Spannzange Aluminium 3.4365.

#### Ausführung:

Gehäuse, Aufnahmeholzen und Spannring brüniert.

Spannzange blau eloxiert.

#### Hinweis:


Spannschraube nicht ohne Spannring oder eingelegtes Werkstück betätigen.

Mit der seitlichen Spannschraube wird das Werkstück am Umfang gespannt.

Die Spannzange kann durch Bearbeiten an unterschiedliche Konturen der Werkstücke angepasst werden.

Ideales Spannelement, für die Bearbeitung von Werkstücken auf Bearbeitungszentren, Fräszentren, sowie 5-Achs-Maschinen, usw.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

#### Formspanner

Bestellnummer	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	H5	T	T1	T2	T3	S	Spannkraft N	Anziehdrehmoment max. Nm	Bestellnummer Spannzange
K0934.065057	8	65	70	28	19	6	42	M8x15	18	M4	M6	15	26	59,5	12	39	34,5	47	25	10	5	6	13	4	4000	60	K0934.065025
K0934.090072	10	90	95	42	23	8	60	M10x20	22	M5	M8	17	36	72,5	14	46	38,5	57	28	15	7	8	15	6	6000	100	K0934.090034

