



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Transformator
- 100/120/220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 12 W
- IP 20
- I
- mehrstufig schaltbar
- Schalter
- Kunststoff, lichtgrau
- Blende, matt
- Stahlrohr, lackiert, lichtgrau
- Feder
- ca. 4.5 kg
- ca. 3.0 m; Netzstecker
- CEE 7/VII
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- 175 x 105 mm
- Glas
- 3
- nicht vorhanden

**Befestigung**

- Linse; Abmessungen**
- Linienmaterial**
- Linse; Dioptrien**
- Zusatzlinse; Abmessungen**



CEE 7/VII

**Beleuchtungsstärken**

Kommentar: I  
 Messabstand: 15 cm  
 Em: 4299 lx  
 Emax: 6093 lx  
 Emin: 1880 lx

