

KERN DE 150K2DL

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	620 x 610 x 215 mm
Bruttogewicht:	16,880 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	14,770 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	225 x 110 x 55 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	522 x 406 x 98 mm
Kabellänge Anzeigerät:	1,400 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	520 x 405 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g 5 g
Anwärmzeit:	2 h 2 h
Auflösung:	30 30.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g 25 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	8 g 20 g
Reproduzierbarkeit:	2 g 5 g
Tarierbereich:	150 kg
Wägebereich [Max]:	60 kg 150 kg
Wägeeinheiten:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	4 g
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	40 g
Zählaufösung:	37500

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

KERN DE 150K2DL



Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

Piktogramme

STANDARD



OPTION

