

## Broszura informacyjna

# 98 05 17

- Specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo

### Wkrętaki nasadowe

Z rękojeścią poprzeczną

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V Ⓞ

#### Ogólna

Nr art.	98 05 17
EAN	4003773026297
Waga	544 g
Wymiary	300 x 160 x 34 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Rozmiar S	17,0 mm
Maks. długość rękojeści	155 mm
Średnica główki d	28,5 mm
izolowane wg VDE	ja

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*