



armoire superposable pour Armoire vestiaire

3 compartiments, largeur
compartiment 300 mm, hauteur x
largeur x profondeur 500 x 900 x 500
mm, porte à battants, butée de
porte à droite, angle d'ouverture de
porte 110 °, verrouillable avec
Serrure porte-cadenas de sécurité
pour cadenas, corps en acier avec
thermolaquage RAL9016 blanc
signalisation, face avant en acier
avec thermolaquage en RAL9016
blanc signalisation



Numéro d'article: 267092



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 3 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 900 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- corps en acier avec thermolaquage RAL9016 blanc signalisation
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc
signalisation

Détails techniques

type d'armoire	armoire superposable	dimensions intérieures de la por	433 mm
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	verrouillable	oui
compartiments	3 pièce	système de fermeture	Serrure à penne rotatif
hauteur	500 mm	Matériau corps	acier
largeur	900 mm	surface de corps	thermolaqué
hauteur intérieure	471 mm	couleur du corps	blanc signalisation // RAL9016
profondeur	500 mm	matériau de face avant	acier
profondeur intérieure	477 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur de compartiment	300 mm	couleur de la face avant	blanc signalisation // RAL9016
type de porte	porte à battants	installation	paroi
Butée de porte	à droite	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
angle d'ouverture de porte	110 °	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	Poids	17,7910183441835 kg

Accessoires

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable