

RFID-Transponder

IPC02-20P



- Batterieloser Codeträger
- 40 Bit Fixcode
- Von beiden Seiten lesbar
- Vergossenes Gehäuse
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69K


Codeträger



Anwendung

Der Transponder kann von beiden Seiten gelesen werden.

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Betriebsfrequenz		125 kHz
Übertragungsrate		2 kBit/s
Speicher		
Chip-Typ		EM4200 Unique (EM Microelectronic)
Lesezyklen		unbegrenzt
Datenhaltezeit		> 10 Jahre
Richtlinienkonformität		
Funkanlagen		
Richtlinie 2014/53/EU		EN 300330
RoHS		
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)		IEC/EN 63000
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529
RFID		ISO/IEC 18000-2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Lagertemperatur		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-10 Ausgabedatum: 2024-07-10 Dateiname: 199449_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

Mechanische Daten		
Schutzart		IP67 / IP68 / IP69K
Material		
Gehäuse		PC (Polycarbonat)
Vergussmasse/Härter		Epoxy
Montage		
In Luft		ja
Abmessungen		
Höhe		2,8 mm
Höhentoleranz		± 0,2 mm
Durchmesser		19,8 mm
Durchmessertoleranz		± 0,2 mm
Bauform		Zylindrisch

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-10 Ausgabedatum: 2024-07-10 Dateiname: 199449_ger.pdf