



## Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Angebotstyp	Classic
Produkt- oder Komponententyp	Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Stangenmaterial	Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität	0V + N + PE
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	250 A bei 35 °C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
[U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu rechts - Richtung 2: hochkant zu links -
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp	Position

## Zusatzmerkmale

Länge	165 Mm A 165 mm B
Breite	54 mm
Höhe	146 mm
Produktgewicht	3,6 kg
Montageort	Auf Kabelkanälen
Montageposition	Jede Position
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagemodus	Durch Schrauben
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
----------------	---------------------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	22,5 cm
VPE 1 Länge	27,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,7 kg

VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	59,0 cm
VPE 2 Breite	60,0 cm
VPE 2 Länge	80,0 cm
VPE 2 Gewicht	73,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------