

# Winkelschleifmaschinen

## 3445MAX-M

Industrie Druckluft-Winkelschleifmaschine



Der 3445MAX-M Druckluft-Winkelschleifer führt die Tradition der Ingersoll Rand MAXWerkzeuge fort: MAX-Leistung, MAXProduktivität und MAX-Komfort. Der 3445MAX-M ist für harte Einsatzzwecke entwickelt und unterstützt Sie mit seiner MAX-Arbeitsleistung.

- Schleifscheibe 115 mm.
- Mit kraftvollem 0,66 kW Motor
- kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- hochwertige Lager für erhöhte Zuverlässigkeit
- Integrierte Dochtöler optimieren die Lebensdauer des Winkelkopf-Getriebes durch verbesserte Schmierung des Zahnrad-Getriebes.
- Interner Druckregler maximiert die Drehzahl unter Belastung und steigert die Materialabtragung
- Geringeres Gewicht und verbesserte Griffgestaltung ermöglichen eine ermüdungsfreie Nutzung über einen längeren Zeitraum.

### Technische Daten

Leistung (kW)	0,66
Freie Drehzahl (1/min)	12000
Gewicht (kg)	1,53
Mindestschlauchweite (mm)	10
Scheibendurchmesser (mm)	115
Gesamtlänge (mm)	245
Anschlussgewinde (Zoll)	14 NPT
Luftverbrauch (l/min)	1158
Geräuschpegel (dB(A))	79,6



## Zubehör

**3445MAX-M**

Industrie Druckluft-Winkelschleifmaschine



**[www.dwt-gmbh.de](http://www.dwt-gmbh.de)**

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop  
Tel. 02041/771440 | Fax 02041/7714499 | E-Mail [info@dwt-gmbh.de](mailto:info@dwt-gmbh.de)