

TECHNISCHES DATENBLATT

SECUMAX RINGMESSER MDP NR. 307

Sicherheitstechnik



Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX RINGMESSER MDP liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



KLEINES SICHERHEITMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE, ZUM TRAGEN AM FINGER.

Bestellnummer 307.08

Ring frei für den kleinen Helfer. Metalldetektierbar.

Mit einem Schneidwerkzeug arbeiten – und trotzdem beide Hände für andere Dinge frei haben? Das ist nur möglich mit dem SECUMAX RINGMESSER MDP. Mit einem solchen Ring am Finger können Sie Folien, Garne, Schnüre und vieles mehr schneiden. Und falls Sie ihn doch einmal weglegen: Er besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff – was das Risiko minimiert, dass er als ungebetener Guest in Ihren Produktionsprozess gelangt.

Rostfreie Klinge

Selbst ein so kleines Schneidwerkzeug wie das SECUMAX RINGMESSER MDP ist mit einer rostfreien Solinger Qualitätsklinge ausgestattet. Sie sehen, wir möchten Sie nicht nur im großen Ganzen überzeugen, sondern auch im Detail.

Einmalig gut

Das SECUMAX RINGMESSER MDP ist ein Einwegmesser. Seine Klinge können Sie nicht wechseln. Auch kann sie im Eifer des


Gefechts nicht verloren gehen. Beides trägt zu Ihrer Sicherheit bei – und der Ihres Unternehmens.

Immer passend

Endlich ein Ring, der nie zu klein wird! Denn der Kunststoff ist so flexibel, dass er sich der jeweiligen Fingergröße anpasst. So kann – vom Zeigefinger bis zum Ringfinger – jeder mal an die Reihe kommen.

Besserer Warenschutz

Mit der eingespritzten Klinge schneiden Sie nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Da die Nase zudem stark abgeflacht ist, können Sie damit weder sich noch Ihre Ware gefährden.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|
| | Höchste Sicherheit | | Metalldetektierbar | | Röntgendetektierbar | | Kein Klingenwechsel |
| | Hoher Abriebeschutz | | Besonders ergonomisch | | Schnitttiefe | | Für Rechts- und Linkshänder |
| | Rostfrei | | | | | | |

Hauptschneidmaterialien

| | | | |
|--|--------------|--|--------------------------|
| | Garn, Schnur | | Folien- und Papierbahnen |
|--|--------------|--|--------------------------|

Montierte Klinge

Klingenstärke 0,30 mm.

KLINGENWECHSEL

Hinweis: Diese rostfreie Klinge ist fest eingepritzt und kann nicht ausgetauscht werden.



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bestellnummer | NR. 307.08 | Verpackungseinheit | 1 Messer (lose) |
| Maße Messer (L x B x H) | 34,3 x 23,2 x 18,4 mm | Maße Einzelkarton | 34,3 x 23,2 x 18,4 mm |
| Gewicht Messer | 3,5 g | Gewicht Einzelkarton | 3,5 g |
| Basismaterial | Metalldetektierbarer Kunststoff | EAN-Code Einzelkarton | 4002632920769 |
| Schnitttiefe | 5,6 mm | Menge per Umkarton | 50 Messer |
| | | Maße Umkarton | 170 x 82 x 47 mm |
| | | Gewicht Umkarton | 218,0 g |
| | | EAN-Code Umkarton | 4002632972089 |
| | | Zolltarifnummer | 82149000 |

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. **ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge!** Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des

Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!** Sobald die Klinge nicht mehr scharf ist, entsorgen Sie das Einwegmesser über Ihren Restmüll.

3. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Bewahren Sie das Produkt stets an einem sicheren Ort auf.

4. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

MDP-PRÜFKARTENSET

NR. 9910



Im MDP-PRÜFKARTENSET gibt es fünf Karten mit verschiedenen Kunststoffkugeln – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Damit testen Sie zuverlässig die Wirksamkeit Ihrer Metalldetektoren.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com