

EP chariot préparateur JX0

force 336 kg, roue d'entraînement avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 100 x 250 mm, galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 210 mm

Numéro d'article: 277355



chariot préparateur

- convient pour une utilisation facile dans les espaces étroits
- force 336 kg
- longueur x largeur 1440 mm x 750 mm
- roue d'entraînement avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 100 x 250 mm
- galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 210 mm
- moteur de levage 2,2 kW
- moteur de traction 0,65 kW
- vitesse de déplacement en charge 6 km/h, sans charge 6,5 km/h
- capacité en côte en charge 5 %, sans charge 8 %
- Équipé de plateforme élévatrice électrique et manipulation d'une main pour toutes les fonctions d'entraînement et de levage
- équipé de système de freinage électromagnétique
- Alimentation électrique via batterie lithium-ion ; puissance 120 Ah

- Chargeur intégré
- Volant de contrôle
- poids 800 kg
- cadre en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir/rouge

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	alimentation	batterie lithium-ion
type de chariot de levage	chariot préparateur	Chargeur	intégré
convient pour (application)	utilisation dans les espaces étroits	puissance moteur de traction	0,65 kW
charge	336 kg	puissance moteur de levage	2,2 kW
commande de levage	électrique	vitesse de déplacement avec char	6 km/h
commande du mécanisme de roulement	électrique	vitesse de déplacement sans char	6,5 km/h
hauteur de levage (max.)	3000 mm	direction	Volant de contrôle
matériau de la roue d'entraînement	polyuréthane	aptitude en côte avec charge	5 %
matériau galets de fourche	polyuréthane	aptitude en côte sans charge	8 %
capacité de batterie	120 Ah	type de frein	système de freinage électromagnétique
Diamètre de roue d'entraînement	250 mm	fonction de pesage	non
Largeur de roue d'entraînement	100 mm	équipement appareil de levage	plateforme élévatrice
Diamètre de galets de fourche	210 mm	matériau	acier
Largeur de galet de fourche	70 mm	surface de cadre	finition peinture époxy
longueur	1440 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
largeur	750 mm	couleur de cadre	noir/rouge
rayon de braquage	1260 mm	Poids	800 kg

Cela s'adapte aussi ...

158039		chariots à quadruple paroi, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 770 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 parois (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique
217178		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 110 x 600 x 400 mm, force statique / dynamique 200 / 100 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
402070		chariot avec barre de poussée pour fortes charges, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, rehausse 1 ridelle (ajourée), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage élastique
504786		chariot à plateaux, force 1000 kg, 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué, plateau longueur x largeur 1595 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc