

Broszura informacyjna

44 11 J2

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 C

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



| Ogólna | |
|---------------------|----------------------------------|
| Nr art. | 44 11 J2 |
| EAN | 4003773022879 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 135 g |
| Wymiary | 180 x 48 x 12 mm |
| Norma | DIN 5256 C |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |
| Atrybuty techniczne | |
| Rozmiar pierścienia | Ø 19 – 60 mm |
| Końcówki (średnica) | Ø 1,8 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych