

Feuille de données du produit



Article N°: 1820 Chariot à col de cygne ESD

Equipements de manutention



En tube d'acier soudé, poignée à boulonner. Revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut 100 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	600
Largeur de surface utile (mm)	450
Longueur totale (mm)	860
Largeur totale (mm)	450
Hauteur totale (mm)	875
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	15
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976491820