

KERN

Imprimante thermique pour balance de table

avec adaptateur secteur 230V/50 Hz

Numéro d'article: 208532



KERN

KERN Imprimantes thermiques

Pour imprimer des données de pesage

Imprimante thermique pour balance de table

- avec adaptateur secteur 230V/50 Hz

Détails techniques




type de balance	Accessoires	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
pour type de balance	balance de table	Marque selon le registre allemand	KERN
alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz	Poids	1,1 kg
Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200		

Cela s'adapte aussi ...

208490



table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables

407892		<p>armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair</p>
508821		<p>siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir</p>
528957		<p>organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris</p>