

GG 30/54, GG 30/65

BÜRSTWERKZEUG BRUSHING TOOL

Druckluft-Bürstwerkzeug zum Schleifen, Entfernen von Lacken, Rost, Korrosion und Grundierungen, Reinigen von Formen und Gussteilen; findet Einsatz im Maschinen-, Formen- und Behälterbau, im Stahl- und Schiffbau sowie in Gießereien.

Pneumatic brushing tool for grinding, removing rust, paint, corrosion and primer, for cleaning moulds and castings; used in machine building, mould making and container construction, in steel construction and ship building as well as in foundries.



VORTEILE

- Ein robustes, langlebiges, kleines und kompaktes Werkzeug für Entrostungsarbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Das Werkzeug verfügt über ein sehr gutes Leistungsgewicht.
- Die genormte Spannzangenaufnahme $\varnothing 6$ mm ($\varnothing 0,5$ - $7,0$ mm lieferbar) ermöglicht den Einsatz von Standardbürsten.
- Die Drehzahl ist optimiert für Bürstanwendungen.

BENEFITS

- A sturdy, durable, slim and compact tool for derusting works, even in places that are difficult to reach.
- Excellent power-weight ratio.
- The standardized collet chuck $\varnothing 6$ mm ($\varnothing 0.5$ up to 7.0 mm available) accepts all standard brushes.
- Optimized speed for brushing applications.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	GG 30/54	GG 30/65
Drehzahl	Speed	5.400 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Leistung	Power	300 W	300 W
Spannzange	Collet	$\varnothing 6$ mm	$\varnothing 6$ mm
Spannbereich	Clamping Range	0,5 – 7,0 mm	0,5 – 7,0 mm
Gewicht	Weight	0,5 kg	0,5 kg
Luftverbrauch	Air Consumption	9,0 l/s	9,0 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G 1/4"	G 1/4"
Empf. Schlauch- \varnothing	Recomm. Hose \varnothing	9 mm	9 mm
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,3 bar	6,3 bar
Artikel-Nr.	Item No.	10100000	10125000

Lieferumfang

Werkzeug mit Standard-Spannzange, Aufhängung, zweitem Handgriff (01215002), Schnellkupplungsniessel, Montageschlüssel

Scope of Delivery

Tool with standard collet, hanger, second handle (01215002), quick-coupling nipple, assembly wrenches

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Pinselkopfbürsten/ Schaftrundbürste

Wire End Brushes / Shaft Round Brush

Schaft Shaft		Typ Type	Beschreibung Description	Abmessungen Dimensions.	Artikel-Nr. Item No.
Ø 6 mm		BP-30301	4 Zopf, Draht Ø 0,3 mm 4 plait, wire Ø 0.3 mm	Ø 19 mm	10199059
		BP-30304	6 Zopf, Draht Ø 0,3 mm 6 plait, wire Ø 0.3 mm	Ø 19 mm	10199062
		BP-30311	8 Zopf, Draht Ø 0,3 mm 8 plait, wire Ø 0.3 mm	Ø 22 mm	10199065
		BP-30305	6 Zopf, Draht Ø 0,35 mm 6 plait, wire Ø 0.35 mm	Ø 19 mm	10199060
		BP-30302	gezopft, Draht Ø 0,15 mm plaited, wire Ø 0.15 mm	Ø 20 mm	10199061
		BP-30310	8 Zopf, Draht Ø 0,25 mm 8 plait, wire Ø 0.25 mm	Ø 22 mm	10199064
		BP-30308	gezopft, Draht Ø 0,15 mm plaited, wire Ø 0.15 mm	Ø 23 mm	10199063
		BP-30312	gezopft, Draht Ø 0,5 mm plaited, wire Ø 0.5 mm	Ø 23 mm	10199066
		BP-30314	gezopft, Draht Ø 0,15 mm plaited, wire Ø 0.15 mm	Ø 30 mm	10199067
		BP-30316	gezopft, Draht Ø 0,26 mm plaited, wire Ø 0.26 mm	Ø 30 mm	10199068
Ø 6 mm		BR40-6	Draht gewellt Ø 0,35 mm Wire crimped Ø 0.35 mm	Ø 40 x 16 mm	10199083



Spannzangen / Collets

Artikel Item	Typ Type	Aufnahme Chuck	Spannbereich Clamping Range	Artikel-Nr. Item No.
ER 11	E.ZER11/1,0	Ø 1,0 mm	Ø 0,5 – 1,0 mm	36599115
	E.ZER11/1,5	Ø 1,5 mm	Ø 1,0 – 1,5 mm	36599116
	E.ZER11/2,0	Ø 2,0 mm	Ø 1,5 – 2,0 mm	36599117
	E.ZER11/2,5	Ø 2,5 mm	Ø 2,0 – 2,5 mm	36599118
	E.ZER11/3,0	Ø 3,0 mm	Ø 2,5 – 3,0 mm	36599119
	E.ZER11/3,5	Ø 3,5 mm	Ø 3,0 – 3,5 mm	36599120
	E.ZER11/4,0	Ø 4,0 mm	Ø 3,5 – 4,0 mm	36599121
	E.ZER11/4,5	Ø 4,5 mm	Ø 4,0 – 4,5 mm	36599122
	E.ZER11/5,0	Ø 5,0 mm	Ø 4,5 – 5,0 mm	36599123
	E.ZER11/5,5	Ø 5,5 mm	Ø 5,0 – 5,5 mm	36599124
	E.ZER11/6,0	Ø 6,0 mm	Ø 5,5 – 6,0 mm	36599125
	E.ZER11/6,5	Ø 6,5 mm	Ø 6,0 – 6,5 mm	36599126
E.ZER11/7,0	Ø 7,0 mm	Ø 6,5 – 7,0 mm	36599127	
Spannmutter Nut	294601700			01502159