



# ZAPATO BALL S1P SRC ESD



## TALLAJE

Numérico, de la 36 a la 48.



## DESCRIPCIÓN

Zapato outdoor de marca **nix<sup>SP</sup>** en tejido Flyknit y forro textil transpirable.

Modelo sin elementos metálicos.

Plantilla de PU termo-conformada antibacteriana.

Puntera ANCHA de composite y planta anti perforación de kevlar. Suela en PU de doble densidad. Cierre con cordones.

## MATERIALES/ACCESORIOS

CORTE: pala, laterales y trasera de tejido Flyknit.

FORRO: tejido con base de poliéster / poliamida con alta resistencia a la abrasión. Buena capacidad de absorción y evacuación de la transpiración.

LENGÜETA: con esponja para un mejor confort.

PUNTERA: composite.

CIERRE: con cordones.

PLANTA ANTIPERFORACIÓN: kevlar.

PLANTILLA INTERIOR: PU.

SUELA: entresuela en poliuretano expandido para mayor confort y mejor absorción de la zona del talón. Material de contacto en PU de mayor densidad. "Oil Resistant".

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

EN-ISO 20345:2011

Nivel de protección: S1P ESD SRC. Resistencia a los impactos (200 J), absorción de energía en la zona del talón, resistencia a los hidrocarburos. Resistencia a los riesgos de resbalar y antiestático. Calzado ESD con un nivel máximo de disipación de cargas electrostáticas según norma EN 61340. Resultados obtenidos en el examen CE, cumplen con los criterios de un examen de tipo de la UE de acuerdo con el anexo V del reglamento de EPI UE 2016/425 para productos de categoría II, de acuerdo con los rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos indicados.