


Linearkugellager KB-3-SSK ISO-Reihe 3, geschlossene Ausführung, Edelstahl, mit Kunststoffkäfig



Werkstoff: Mantel und Kugeln aus Edelstahl.
Kugelförmig aus Kunststoff.



Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäuse toleranz H7.


Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der ISO-Reihe 3.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 64600806SK, Linearkugellager KB-3-SSK, Innen-Ø 8 mm

Artikel-Nr. mit Dichtungen	F _w mm	D mm	C mm	C ₃ mm	Tragzahlen		Gewicht g	Artikel-Nr. Sicherungsring DIN 471	Gewicht g
					dyn. C N	stat. C ₀ N		Seite 726	
646 008 06SK	8	16	25	14,3 ^{-0,2}	260	400	20	617 994 16	0,7
646 012 06SK	12	22	32	20,3 ^{-0,2}	410	590	41	617 994 22	1,5
646 016 06SK	16	26	36	22,3 ^{-0,2}	770	1170	57	617 994 26	2,0
646 020 06SK	20	32	45	28,3 ^{-0,2}	860	1370	91	617 994 32	3,5
646 025 06SK	25	40	58	40,4 ^{-0,3}	980	1560	215	617 994 40	6,0
646 030 06SK	30	47	68	48,4 ^{-0,3}	1560	2740	260	617 994 47	7,5

Wellenstahl Seite 539. Wellenböcke Seite 549.
Präzisionsgehäuse Seite 556.

Linearkugellager KB-3-SSS ISO-Reihe 3, geschlossene Ausführung, Edelstahl



Werkstoff: Edelstahl (alle Bauteile).



Rostfreie Linearkugellager, ohne Dichtungen. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der ISO-Reihe 3.

Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäuse toleranz H7.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 64600806SS, Linearkugellager KB-3-SSS, Innen-Ø 8 mm

Artikel-Nr. ohne Dichtungen	F _w mm	D mm	C mm	C ₃ mm	Tragzahlen		Gewicht g	Artikel-Nr. Sicherungsring DIN 471	Gewicht g
					dyn. C N	stat. C ₀ N		Seite 726	
646 008 06SS	8	16	25	14,3 ^{-0,2}	260	400	20	617 994 16	0,7
646 012 06SS	12	22	32	20,3 ^{-0,2}	410	590	40	617 994 22	1,5
646 016 06SS	16	26	36	22,3 ^{-0,2}	770	1170	60	617 994 26	2,0
646 020 06SS	20	32	45	28,3 ^{-0,2}	860	1370	90	617 994 32	3,5
646 025 06SS	25	40	58	40,4 ^{-0,3}	980	1560	210	617 994 40	6,0
646 030 06SS	30	47	68	48,4 ^{-0,3}	1560	2740	320	617 994 47	7,5

Wellenstahl Seite 539. Wellenböcke Seite 549.
Präzisionsgehäuse Seite 556.