

KERN EOB 150K50L



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte, XL-Plattform und großem Wägebereich



Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	235×114×51 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	2,7 m

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

Funktionen

Hold-Funktion	✓
IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	4
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9 V, 100 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	60 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	665×600×90 mm
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
---------------------------------	---------

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit (g)	50 g
Auflösung	3.000
Tarierbereich	150 kg
Reproduzierbarkeit	0,05 kg
Linearität	± 0,1 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,15 kg
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M2)
Mögliche Justierpunkte	100 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	550×550 mm
weighingAreaMkt	550×550 mm
Abmessungen Wägeplattform	550×550×58 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	540×540×40 mm

KERN EOB 150K50L



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte, XL-Plattform und großem Wägebereich

Artikelnr. Justage auf 961-249
Aufstellungsort
Artikel Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

