



FLAMESTAT HOSE 2165 MFA

ART.-NR.: 122287

Flammschutzhose aus Hochleistungsmaterial mit inhärentem Flammenschutz für Arbeiten mit geschmolzenem Eisen und Aluminium. Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen wie der Vorderseite erhöhen den Schutz gegen Metallspritzer und Funken. Die Hose ist darüber hinaus metallfrei. Schuhschützer sind als VAS-Lösung verfügbar.

Inhärenter Flammenschutz - Metallfrei - Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen - Reflektierende Details

2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Verstärkte geräumige Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie Stifttasche / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Knietaschen mit Öffnung innen für höhenverstellbare Kniepolster / Warnschutz-Details seitlich am Bein / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumten Beinabschluss / Metallfreies Kleidungsstück / Verstärkungen an Vorderseiten der Beine und Beinabschlüssen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 8,0 cal/cm² HAF 78,2%. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen) und EN 14404 in Verbindung mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert.

MATERIAL: 60% Viskose FR, 20% Wolle, 10% Lyocell, 10% Polyamid. Verstärkung 55% Viskose FR, 40% Wolle, 5% Polyamid.

GEWICHT: 350 g/m². Verstärkungen: 465 g/m².

FARBEN: 556 Marine/Gelb

GRÖSSEN: C44-D120



FRISTADS®

DIE GRÖSSEN KÖNNEN JE FARBE VARIIEREN.
DATUM: 2020-01-10