

KOMMUNIKATIONSMODUL CM 1542-5 ZUM ANSCHLUSS VON S7-1500 AN PROFIBUS DP, DPV1-MASTER ODER DP-SLAVE, S7-UND PG/OP- KOMMUNIKATION, DATENSATZ- ROUTING, UHRZEITSYNCHRONISATION DIAGNOSE



Übertragungsrate

Übertragungsrate

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
|---|--------------------------|

Schnittstellen

Anzahl der Schnittstellen / gemäß Industrial Ethernet

0

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS | 1 |
|---|---|

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- | | |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS | 9-polige Sub-D-Buchse (RS485) |
|---|-------------------------------|

9-polige Sub-D-Buchse (RS485)

Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung

Spannungsart / der Versorgungsspannung

DC

Versorgungsspannung / 1 / aus Rückwandbus

15 V

relative symmetrische Toleranz / bei DC

- | | |
|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 15 V | 3 % |
|--|-----|

3 %

aufgenommener Strom

- | | |
|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • aus Rückwandbus / bei DC / bei 15 V / typisch | 0,2 A |
|---|-------|

0,2 A

Verlustwirkleistung

3 W

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- | | |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • bei senkrechter Installation / während Betrieb | 0 ... 40 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei waagerechter Installation / während Betrieb | 0 ... 60 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung | -40 ... +70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Transport | -40 ... +70 °C |

relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Bauform, Maße und Gewichte

Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit
Breite	35 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Befestigungsart	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • S7-1500-Profileschienenmontage 	

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Baugruppen	8
<ul style="list-style-type: none"> • je CPU / maximal • Anmerkung 	abhängig vom CPU-Typ

Leistungsdaten / PROFIBUS DP

Dienst / als DP-Master	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • DPV1 	
Anzahl der DP-Slaves / am DP-Master / betreibbar	125
Datenmenge	
<ul style="list-style-type: none"> • des Adressbereichs der Eingänge / als DP-Master / gesamt • des Adressbereichs der Ausgänge / als DP-Master / gesamt • des Adressbereichs der Eingänge / je DP-Slave • des Adressbereichs der Ausgänge / je DP-Slave 	8192 byte 8192 byte 244 byte 244 byte
Dienst / als DP-Slave	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • DPV0 • DPV1 	Ja Ja
Datenmenge	
<ul style="list-style-type: none"> • des Adressbereichs der Eingänge / als DP-Slave / gesamt • des Adressbereichs der Ausgänge / als DP-Slave / gesamt 	240 byte 240 byte

Leistungsdaten / S7-Kommunikation

Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7-Kommunikation	40
<ul style="list-style-type: none"> • maximal • Anmerkung 	abhängig von der Systemobergrenze

Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb

Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb	40
---	----

Leistungsdaten / Telecontrol

Protokoll / wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein

Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung

Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen	Ja

Produktfunktionen / Diagnose

Produktfunktion / Web-based Diagnostic	Ja; ja, über S7-1500 CPU
--	--------------------------

Produktfunktionen / Uhrzeit

Produktfunktion / Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
---	----

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Securityhinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren. Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter <http://www.siemens.com/industrialsecurity>. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://support.automation.siemens.com>. (V3.4)

letzte Änderung:

12.03.2015