

**C+P**

## **Dubbeldeks lockerkast met bank**

**Evolo**

hoogte x breedte x diepte 2090 x 810 x 815 mm, 2 x 2 vakken, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met draaigrendelsluiting, geïntegreerde bank, Randen van kunststof, onderbouw voeten, romp gelakt

**Artikelnummer: 404136**

Evolo



## **C+P Garderobekast en locker Evolo**

**dubbeldeks, halve vakken**




Dubbeldeks lockerkast met bank

- hoogte x breedte x diepte 2090 x 810 x 815 mm
- 2 x 2 vakken
- vak breedte 400 mm
- zitting hoogte x diepte 420 x 315 mm
- per vak kledingstang, haken
- vleugel deur
- Afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- geïntegreerde bank
- Randen van kunststof
- onderbouw voeten
- constructie van staal/MDF, romp gelast
- romp gelakt
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
type kast	locker	materiaal	staal/MDF
vakken	2 stuks	materiaal verwerking	romp gelast
dubbeldeks	ja	materiaal lijst	kunststof
hoogte	2090 mm	oppervlak romp	gelakt
zithoogte	420 mm	kast uitrusting	kledingstang, haken
breedte	810 mm	hoedenplank	ja
breedte vak	400 mm	kledingstang	ja
diepte	815 mm	kleerhaak	3 stuks
zitdiepte	315 mm	type deur	vleugeldeur
vakken	4 stuks	deurconstructie	enkelwandig
type bank	geïntegreerde bank	garantie	5 jaar
onderbouw	voeten	gewicht	59,44 kg
afsluitbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407734		schuin opzetdak voor garderobekast, 2 vak(ken)

## Dit past ook bij ...

204498		omkleedbank, lengte x diepte 1500 x 403 mm, zitting van houten lijst gelakt, frame van staal met moffellak in zwartgrijs
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm
530838		wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik