



Chiffon anti-buée

Vision claire - malgré le masque et les fluctuations de température

- l'imprégnation anti-buée très efficace assure un effet anti-buée de longue durée
- utilisable jusqu'à 160 fois
- l'effet anti-buée est désormais efficace et dure jusqu'à 10 heures
- 100% microfibre (80% polyester / 20% polyamide) P-9000®HD avec imprégnation anti-buée
- particulièrement doux et délicat, car spécialement conçu pour être utilisé sur des surfaces très sensibles
- conserver toujours le chiffon à l'abri de la poussière afin qu'aucun corps étranger n'adhère au chiffon
- dimensions: 180 x 120 mm

Utilisation :

- pour obtenir un effet anti-buée optimal, les lunettes doivent être propres et absolument sèches
- nettoyer d'abord les verres avec un nettoyeur pour verres ou sous l'eau courante
- puis bien sécher
- polir les verres des lunettes avec le chiffon anti-buée des deux côtés pendant 5 à 10 secondes
- le chiffon ne doit pas être humide ou lavé, car cela entraînerait la perte de l'imprégnation anti-buée et donc de l'effet anti-buée



Chiffon anti-buée



Chiffon anti-buée , dans son emballage

| Produit | Numéro de fabricant | Code |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Chiffon anti-buée P9000 | 272 181225 | 62181225 |